



Hauptmerkmale

Baureihe	Easypact
Baureihe	EZC100
Kurzbezeichnung des Geräts	SHT
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz
Kompatible Produktfamilie	EasyPact EasyPact EZC

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 Un Auslösung
[tA] Antwortzeit	50 ms
Hilfsanschlussklemme	Lead wire

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	62 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	14 cm
VPE 2 Gewicht	312 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,201 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
