



### Hauptmerkmale

Produkt	Einpoliger Sicherheitsschalter
Trennungstyp	Trennschalter ohne Schmelzsicherung
Anzahl der Pole	3
Elektroanschluss	Kabelschuhe
Belastungsgrad	Schwere Beanspruchung

### Zusatzmerkmale

Leitungsbemessungsstrom	100 A
Werkseitig installiert	Keine
Montagetyp	Oberfläche
Nennspannung	600 V AC/DC
Ausschaltvermögen	20 Hp at 240 V AC 50 - 60 Hz for 1 Phase motors 40 Hp at 240 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors 40 Hp at 480 V AC 50 - 60 Hz for 1 Phase motors 75 Hp at 480 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors 40 Hp at 600 V AC 50 - 60 Hz for 1 Phase motors 100 Hp at 600 V AC 50 - 60 Hz for 3 Phasen motors 20 Hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC
Kabelgröße	AWG 12 - AWG 1/0 Aluminium AWG 14 - AWG 1/0 Kupfer
Anzugsdrehmoment	5,65 Nm (AWG 3 - AWG 1) 5,08 Nm (AWG 6 - AWG 4) 4,52 Nm für 8,367 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 3,95 Nm für 2,06...5,261 mm <sup>2</sup> (AWG 14 - AWG 10) 4,52 Nm (AWG 8) 3,95 Nm (AWG 14 - AWG 10)
Höhe	528,83 mm
Breite	285,75 mm
Tiefe	177,04 mm

### Montage

Zertifizierungen	CSA
Gehäuseschutzart	NEMA 4/4X Edelstahl 304

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,558 cm
VPE 1 Breite	29,464 cm
VPE 1 Länge	59,69 cm
VPE 1 Gewicht	9,643 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------