

Produktdatenblatt

Eigenschaften

GS2AP73

TeSys GS, Klemmenschutzabdeckungen, 3-polig 600-800A



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AP
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenschutzabdeckung
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2S[RETURN]TeSys TeSys GS GS2T[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB800[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD800
Normen	IEC UL CSA
Beschreibung der Pole	3P
Switch rated current	600 A 630 A 800 A

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,50 kg
----------------	---------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,500 cm
VPE 1 Breite	14,700 cm
VPE 1 Länge	23,100 cm
VPE 1 Gewicht	569,900 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	28,390 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------