



## Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5 Harmony XB4
Zubehör / Teiletyp	Verschlussstopfen
Zubehör / Teilkategorie	Installationszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Blindstopfen
Zubehör / Zielkategorie	Ausschnitte für ringförmige Werkzeugträger, Ø 22 mm
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Dark grey

## Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Blendenmaterial	Dunkelgrauer Kunststoff
Typ des Frontelements	Standard
Farbe	Dunkelgrau
Geräteaufbau	Mutter Verschlussstopfen
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,009 kg
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Profil Betätigungselement	Bündig
Stationsname	XALD 2 - 5 Aussparungen XALK 2 - 5 Aussparungen

## Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 13 NEMA 4X
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Schutzart (IK)	IK03 entspricht IEC 50102
Normen	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,3 cm
VPE 1 Breite	2,8 cm
VPE 1 Länge	2,8 cm
VPE 1 Gewicht	8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	7 cm
VPE 2 Länge	8,8 cm
VPE 2 Gewicht	97 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,368 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------