



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Lange Klemmenabschirmung
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AC
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV5 Motor-Leistungsschalter TeSys TeSys GV7 Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör

Zusatzmerkmale

Schutzart (IP)	IP40
Menge pro Satz	Satz à 1
Produktgewicht	0,145 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	9,200 cm
VPE 1 Länge	12,900 cm
VPE 1 Gewicht	160,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,437 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	25,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
