



## Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Steckbarer Steckverbinder
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AC
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV5 Motor-Leistungsschalter TeSys TeSys GV7 Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

## Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	150 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme 1,5...95 mm <sup>2</sup>
Menge pro Satz	Satz à 3
Produktgewicht	0,3 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	173,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,918 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	50,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	18,336 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---