



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Steckbarer Steckverbinder
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AC
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV5 Motor-Leistungsschalter TeSys TeSys GV7 Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

[le] Betriebsbemessungstrom	220 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme 1,5...185 mm ²
Menge pro Satz	Satz à 3
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	15,24 cm
VPE 1 Länge	16,51 cm
VPE 1 Gewicht	0,17 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,463 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------