



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3G
Produkt- oder Komponententyp	Kammrschiene
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys Deca TeSys K TeSys U TeSys GV3
Produktkompatibilität	LC1D40A - D65A GV3L GV3P
Anzahl von Abgängen	3
[I <sub>th</sub> ] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	115 A
Anschlussraster	64 mm

### Zusatzmerkmale

Montageort	An Klemme
[U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Produktgewicht	0,25 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	265,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	17
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,701 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------