



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Elektrischer Fernstopp
Kurzbezeichnung des Geräts	LAD
Zubehör / Teilekategorie	Elektrozubehör
Produktkompatibilität	LRD313 - LRD365 LR3D313 - LR3D365 LR3D01 - D35 LRD01 - 35 LR9G
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Zusatzmerkmale

Max. Einschaltleistung in VA	100 VA
Anzugsleistung in W	0...100 W
Produktgewicht	0,09 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,9 cm
VPE 1 Breite	4,9 cm
VPE 1 Länge	5,3 cm
VPE 1 Gewicht	110,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,705 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------