



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Brücke
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys T LTMR Controller Motormanagement[RETURN]TeSys TeSys T LTME Erweiterungsmodul

Zusatzmerkmale

Anschlussraster	40 mm
Kabellänge	0,04 m
Anschlüsse - Klemmen	2 Stecker RJ45
Produktgewicht	0,12 kg
Kompatibilitätscode	Überbrücker für Montage nebeneinander

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	1,900 cm
VPE 1 Länge	3,600 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	2,800 cm
VPE 2 Breite	4,600 cm
VPE 2 Länge	9,000 cm
VPE 2 Gewicht	63,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	432
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,286 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------