

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LU9GC7

Anschlussmodul Profibus DP, für Motorabgang
TeSys U



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LU9G
Produkt- oder Komponententyp	Profibus DP-Stromversorgungsmodul
Produktkompatibilität	LULC07

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
[Irms] Max. Strom	1,5 A
Breite	45 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	65 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	274,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,506 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------