



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys U
Kurzbezeichnung des Geräts	LUTM
Produkt- oder Komponententyp	Controller
Produktkompatibilität	LC1D..

Zusatzmerkmale

Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]	24 V DC
Anschlüsse - Klemmen	Steuerung: Schraubklemme Stromwandler: Schraubklemme
Produktgewicht	0,8 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	13,8 cm
VPE 1 Länge	19,2 cm
VPE 1 Gewicht	392,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,054 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------