



01.182092.01.001

Airfryer Grill

5,6 l - 1760 W

Mit einer Temperatur von bis zu 265 °C ist dieser 5,6 -l-Airfryer Grill perfekt, um Fleisch, Fisch, Gemüse und Snacks zu grillen, zu braten, zu frittieren oder zu rösten. Dank Temperaturfühler können Sie Grillfleisch oder -fisch perfekt zubereiten.

Inhalt	5,6 l
Maximale Temperatur	265 °C
Bedienfeld	Digital
LCD Display	Ja
Vorprogrammierte Backprogramme	4
Timer Funktion	Ja
Fertig-Signal	Ja
Schnelle Luftumwälzung	Ja
Braten ohne Öl	Ja
Frittierkorb mit Handgriff	Ja
Anti-Rutsch-Füße	Ja
Abnehmbarer Korb	Ja
Leistung	1760 W



Logistische Daten - Intrastat Code: 8516797090

Verpackung: h x b x D (cm): 31.5 x 35 x 47.5 | EAN: 8712836976511 | Bruttogewicht (kg): 7 | Nettogewicht (kg): 6.25

Umkarton: h x b x D (cm): 34 x 36 x 48.5 | EAN: 8712836976504 | Bruttogewicht (kg): 7.91

Stückzahlen: Per Umkarton: 1 | Auf Palette: 18 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 490 / 1010 / 1182

