



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Mechanische Öse
Zubehör / Teiletyp	Anschluss-Bausatz
Beschreibung der Pole	4P

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 1
Position des Anschlusses	Nachgeschaltet Vorgeschaltet
Nennstrom [In]	15...125 A für Kupfer 15...100 A für Aluminium
Leitermaterial	Stahl
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme - 1 Kabel(n) 2,5...95 mm ² (AWG 14 - AWG 3/0) - starr Schraubklemme 2,5...95 Mm ² (AWG 14 - AWG 3/0) - verseilt Schraubklemme 2,5...70 mm ² (AWG 6 - AWG 2/0) - feindrähtig
Spannungsabgriff	10 A für 0,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), verseilt oder feindrähtig 10 A für 1,5...6 mm ² (AWG 20 - AWG 10), fest

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,906 cm
VPE 1 Breite	35,052 cm
VPE 1 Länge	52,07 cm
VPE 1 Gewicht	172,365 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	10,0 cm
VPE 2 Breite	35,0 cm
VPE 2 Länge	52,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,307 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------