



#### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3

#### Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	160 A
Leitermaterial	Kupfer
Anschlüsse - Klemmen	Freiliegende Kabelstecker1 Kabel(n) 25...95 mm <sup>2</sup>
[M] Anzugsdrehmoment	12 Nm

#### Montage

Schutzzart (IP)	IP2x
-----------------	------

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	21,0 cm
VPE 1 Gewicht	347,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,88 kg

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

---

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

**Vertragliche Gewährleistung**

---

Garantie

18 Monate

---