



### Hauptmerkmale

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Baureihe                     | ISFT100N                                      |
| Baureihe                     | FuPacT                                        |
| Produkt- oder Komponententyp | Klemmenabschirmung                            |
| Zubehör / Teilekategorie     | Isolationszubehör                             |
| Kompatible Produktfamilie    | FuPacT FuPacT ISFT ISFT100N Lasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | Klemmenabdeckung                              |
| Menge pro Satz               | Satz à 2                                      |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP3x |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 5,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 6,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 11,1 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 70,0 g   |
| VPE 2 Art     | S03      |
| VPE 2 Menge   | 60       |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 4,687 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|