



### Hauptmerkmale

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                   | Thalassa                                                                         |
| Produktname                | Thalassa PLS                                                                     |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLS                                                                              |
| Gehäusotyp                 | Mehrzweck                                                                        |
| Kategorie                  | Isolierende Modulbox                                                             |
| Nennhöhe                   | 270 mm                                                                           |
| Nennbreite                 | 540 mm                                                                           |
| Nenntiefe                  | 180 mm                                                                           |
| Gehäusemontage             | Wandmontage                                                                      |
| Geräteaufbau               | 1 Abdeckung: am Gehäuse<br>1 hinterer Teil: am Gehäuse<br>Verriegelungsschrauben |
| Gehäusotyp                 | Einteilige Gussform                                                              |
| Art der Frontabdeckung     | Niedrige Plattenabdeckung                                                        |
| Schlosstyp                 | Schlitzschraube                                                                  |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abnehmbare Teile        | Abdeckung Verriegelungsschraube                                                              |
| Material                | Rückseite: Polyester mit Glasfaser verstärkt<br>Abdeckung: Polyester mit Glasfaser verstärkt |
| Farbe                   | Gehäuse: grau (RAL 7035)                                                                     |
| Normen                  | NEMA-Klassifizierung 13<br>NEMA 4X<br>IEC 62208                                              |
| Produktzertifizierungen | UL                                                                                           |

### Montage

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Elektrische Isolationsklasse     | Klasse II                   |
| Schutzart (IP)                   | IP66 entspricht IEC 60529   |
| Schutzart (IK)                   | IK09 entspricht IEC 62262   |
| Feuerbeständigkeit               | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30...70 °C                 |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 20,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 56,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 29,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,0 kg  |
| VPE 2 Art     | PAM     |
| VPE 2 Menge   | 60      |
| VPE 2 Höhe    | 120 cm  |
| VPE 2 Breite  | 100 cm  |
| VPE 2 Länge   | 181 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 224 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|