



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact NS630b - 1600
Kurzbezeichnung des Geräts	Modbus COM
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NS630b - 1600

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Modbus
Montagemodus	Fixiert
Steuerungstyp	Manuell betätigt
Lokalisierung am Gerät	Hinter dem Steuergerät
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Max. Versorgungsstrom	0,03 A
Höhe	90 mm
Breite	54 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP40
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	221,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
