



### Hauptmerkmale

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA9G                         |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschlussverlängerungen      |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör             |
| Kompatible Produktfamilie    | TeSys LC1G[RETURN]TeSys LR9G |
| Menge pro Satz               | Satz à 3                     |

### Zusatzmerkmale

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktgewicht        | 0,15 kg                        |
| Produktkompatibilität | LC1G115 - 225<br>LC1G205 - 245 |
| Höhe                  | 62 mm                          |
| Breite                | 3 mm                           |
| Tiefe                 | 24 mm                          |

### Montage

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht IEC 60947-1                                                 |
| Normen                           | EN/IEC 60947-1<br>UL 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-1<br>GB/T 14048      |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...60 °C                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -60...80 °C                                                              |
| Betriebshöhe                     | 3.000 m ohne Leistungsminderung<br>5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 15,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 231,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 20        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,062 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                      |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                         |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|