



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Getriebemotor MCH
Produkt- oder Komponententyp	Getriebemotormechanismus MCH
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Leistungsschalter
Steuerungstyp	Motormechanismus
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 30 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert

Zusatzmerkmale

Max. Ladezeit	4 s
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,0 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,852 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------