

Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3M3805R010

CANopen Kabel, RJ45-Stecker, 9polig Sub-D Buchse mit Leitungsabschluss, 1 m



Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Kompatible Produktfamilie	Modicon LMC058 Lexium 28 Modicon M238 Lexium SD3 Modicon M258 Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	CANopen- Kabel, vorkonfektioniert
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus

Zusatzmerkmale

Kabellänge	1 m
Elektrische Verbindung	2 Stecker
Anschlussotyp	1 RJ45 1 Buchse SUB-D 9 mit integriertem Abschlusswiderstand
Produktgewicht	0,077 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	70,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,758 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	70,064 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
