

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# VW3M3805R030

## CANopen Kabel, RJ45-Stecker, 9polig Sub-D Buchse mit Leitungsabschluss, 3 m



### Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Kompatible Produktfamilie	Modicon M238 Lexium 28 Modicon M258 Modicon LMC058
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	CANopen- Kabel, vorkonfektioniert
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus

### Zusatzmerkmale

Kabellänge	3 m
Elektrische Verbindung	2 Stecker
Anschlussotyp	1 RJ45 1 Buchse SUB-D 9 mit integriertem Abschlusswiderstand
Produktgewicht	0,128 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	17,5 cm
VPE 1 Länge	17,5 cm
VPE 1 Gewicht	128,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,038 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------