

Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3L10222

Kabeldurchführung IP54, 2x M16 für Signale und Versorgung, Ø 5-9 mm, integrierte Antriebe Lexium ILx



Hauptmerkmale

Baureihe	Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleingang IP54 für Signale und das Stromversorgungskabel
Zubehör / Teiletyp	Anschlusszubehör
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für integrierte Antriebe
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	2 x M16
Äußerer Kabeldurchmesser	5...9 mm
Bausatz-Zusammensetzung	1 Einsatz mit Kabeldurchführungen 1 Einsatz zur Abdichtung
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	4,572 cm
VPE 1 Länge	7,62 cm
VPE 1 Gewicht	63,504 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------