



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	LA9G
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussverlängerungen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys LC1G TeSys LR9G
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,28 kg
Produktkompatibilität	LC1G265 - 500 LC1G300 - 475 LR9G500
Höhe	37,5 mm
Breite	3 mm
Tiefe	30 mm

Montage

Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Normen	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr. 60947-1 GB/T 14048
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	21,5 cm
VPE 1 Gewicht	435,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,808 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------