



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	LA9G
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussverbreiterungen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys LC1G[RETURN]TeSys LR9G
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,37 kg
Produktkompatibilität	LC1G265 - 500
Höhe	6 mm
Breite	55 mm
Tiefe	85 mm

Montage

Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	UL
Normen	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr. 60947-1 GB/T 14048
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	659,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,544 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------