



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Anschlussverlängerungen
Produktkompatibilität	LC1G265 - 500

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	4P
Höhe	104 mm
Breite	185 mm
Tiefe	56,4 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Menge pro Satz	Satz à 2

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckungen)
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Normen	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	20,5 cm
VPE 1 Länge	23 cm
VPE 1 Gewicht	1,74 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------