



#### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9G
Produkt- oder Komponententyp	Reihe von Anschlässen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Stromkreistyp	Umschaltung
Menge pro Satz	Satz à 1

#### Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Produktkompatibilität	LC1G265 - 500 LC1G300 - 475
Kompatible Produktfamilie	TeSys Giga
Höhe	65 mm
Breite	74 mm
Tiefe	298 mm
Produktgewicht	0,8 kg

#### Montage

Normen	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]GL[RETURN]IEC60947-4-1[RETURN]KC[RETURN]LR[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]RCM[RETURN]RINA[RETURN]RMRoS
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,5 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	46,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,933 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm

VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,619 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------