



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	LE GV2
Produkt- oder Komponententyp	Not-Aus-Pilztaster
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2K
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	GV2MP GV2MC LE1GVMEK
Operatortyp	Rückstellung
Durchmesser	40 mm
Geliefertes Zubehör	1 Kapselungs-Kit IP 55
Höhe	48 mm
Breite	73 mm
Produktgewicht	0,052 kg
Farbe	Rot

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	91,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,131 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------