

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9001KR25G

Grüner Einschnapp-Plizdrucktaster nicht beleuchtet Typ K Ø30 rund. Momenttaster



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Betriebsprofil	Grün bündig
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Screw-on plastic with set screw

Zusatzmerkmale

Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Operatortyp	Rückstellung
Blendenmaterial	Metall
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Grün
Operatortyp	Rückstellung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Betriebsprofil	Pilzdrucktaster Ø 57 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,366 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	5,08 cm
VPE 1 Gewicht	136,078 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------