

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# XACB9211

Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B,  
weiß, 16mm, -25+70 °C



### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Komponentenname	XACB
Beschriftung	Unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Mit Balg
Steuerweg	16 mm
Kappe/ Betätigungslement oder Linsenfarbe	Weiß
Produktkompatibilität	XESD1191 XESD1291 XESD1181 XESD1281
Verkauf je unteilbare Menge	10

### Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,005 kg
----------------	----------

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	2,700 cm
VPE 1 Länge	2,700 cm
VPE 1 Gewicht	6,600 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	10,000 cm
VPE 2 Gewicht	70,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	15,000 cm

VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,212 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------