



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Drucktaster
Komponentenname	XACB
Beschriftung	Unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Mit Balg
Steuerweg	16 mm
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Blau
Produktkompatibilität	XESD1181 XESD1291 XESD1281 XESD1191
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,005 kg
----------------	----------

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	2,6 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	7,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,0 cm
VPE 2 Breite	2,6 cm
VPE 2 Länge	9,5 cm
VPE 2 Gewicht	72,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------