

Produktdatenblatt

Eigenschaften

EZAROTDS

Direkter Drehantrieb für EZC100, schwarzer Griff, schwarze Frontplatte



Hauptmerkmale

Baureihe	EZC100
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Montageart des Drehgriffs	Direkt

Zusatzmerkmale

Verriegelung des Drehgriffs	Max. 3 Vorhängeschlösser
Montageposition des Drehgriffs	Vorne

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	11,1 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	382,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,363 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	120 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	130 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------