



**Hauptmerkmale**

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AHT
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G FuPact FuPacT GS GSB32 FuPact FuPacT GS GSC50
Typ des Bediengriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Grau

**Zusatzmerkmale**

Handle positions	Test-O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Verriegelbar in Position O
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,2 kg

**Montage**

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

**Verpackungseinheiten**

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	218,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,54 kg

**Nachhaltigkeit**

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

---

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung Für China

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---