



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Adapter
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste TRV Schraubklemme - Schutzerdung Klemmenleiste TRV Schraubklemme - Flachstecker-Trennung Klemmenleiste TRV Schraubklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	16 Mm ² 2,5 Mm ² 35 Mm ² 10 Mm ² 4 Mm ² 6 Mm ² 50 mm ²
Anzahl der Verbindungen	4 2 3
Anzahl von Messeingängen	1 2 6 3 4
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	2,36 g
Farbe	Grau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	2 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,5 cm
VPE 2 Breite	3 cm
VPE 2 Länge	7,5 cm
VPE 2 Gewicht	24 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	1000

VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,591 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------