



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001B
Produkt- oder Komponententyp	Komplette Kontrollstation
Kurzbezeichnung des Geräts	9001BW

#### Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Gehäuse	2 Drucktaster START-STOP Markierung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S + 1 Ö
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste
[Ie] Betriebsbemessungstrom	5 A bei 600 V
Gerätemontage	Oberfläche
Installationstyp	Innen/außen

#### Montage

Schutztart (NEMA)	NEMA 4
Produktzertifizierungen	CSA LR25490 Klasse 3211 03[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Umgebungseigenschaften	Staub- und feuchtigkeitsbeständig

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,128 cm
VPE 1 Breite	17,018 cm
VPE 1 Länge	11,176 cm
VPE 1 Gewicht	1,052 kg

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

---

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

 Entsorgungsinformationen

---

**Vertragliche Gewährleistung**

---

Garantie

18 Monate

---