



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Prüfdruckkontrollleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts	K

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Objektivtyp	Fresnel Kunststoff
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Grün
Lampenfassung	BA 9s
Versorgung des Leuchtmittels	Über Transformator 110 V AC 50/60 Hz Über Transformator 120 V AC 50/60 Hz
Schraubenkopfform	Rund
Lichtquelle	Glühlampe
Betriebsmodus	Prüftaste
Objektivtyp	Fresnel
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	110 - 120 V
Versorgung des Leuchtmittels	Über integralen Transformator
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Versorgungsfrequenz	50 - 60 Hz
Objektivmaterial	Polykarbonat
Größe	30 mm

Montage

Produktzertifizierungen	CSA LR25490 Klasse 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,588 cm
VPE 1 Breite	11,43 cm
VPE 1 Länge	5,08 cm
VPE 1 Gewicht	263,084 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich  Entsorgungsinformation
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------