



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	VLSH
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb
Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser 4...8 mm
Beschriftung	0 - 1 OFF-ON

Zusatzmerkmale

Befestigung	Durch 4 Schrauben
[M] Anzugsdrehmoment	2,3 Nm
Basisabmessungen	65 x 65 mm
Höhe	65 mm
Breite	65 mm
Tiefe	46 mm
Produktgewicht	0,073 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 4X

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	6,500 cm
VPE 1 Gewicht	65,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,958 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------