



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Produkt- oder Komponententyp	Kühlkörper

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	1 Halbleiterrelais SSR auf Schaltafel
Wärmewiderstand	1 °C/W
Montagehalterung	DIN-Schiene
Material	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Schwarzoxidiert
Fläche und Nutzfläche	1425 cm ²
Anzahl der Montagebohrungen	6 mit UNC 8-32 Gewinde
[M] Anzugsdrehmoment	1,7...2,2 Nm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Breite	76,2 mm
Höhe	132,1 mm
Tiefe	60,2 mm
Produktgewicht	0,630 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,7 cm
VPE 1 Breite	27,0 cm
VPE 1 Länge	28,7 cm
VPE 1 Gewicht	2,95 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	64,9 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Dimensions

