



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Produkt- oder Komponententyp	Kühlkörper

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	1 Halbleiterrelais SSR auf Schalttafel
Wärmewiderstand	0,5 °C/W
Montagehalterung	Schalttafel
Material	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Schwarzloxiert
Fläche und Nutzfläche	4406 cm ²
Anzahl der Montagebohrungen	6 mit UNC 8-32 Gewinde
[M] Anzugsdrehmoment	1,7...2,2 Nm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Breite	152,4 mm
Höhe	152,4 mm
Tiefe	88,9 mm
Produktgewicht	1,440 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,16 cm
VPE 1 Breite	17,02 cm
VPE 1 Länge	17,78 cm
VPE 1 Gewicht	1,59 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,06 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Dimensions

