



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Pocket Remote
Produkt- oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung des Geräts	ZART
Steuertastentyp	3 single step Drucktaster

Zusatzmerkmale

Material	Taster-Cover: Silikonkautschuk Gehäuse: ABS + PET
Funktion verfügbar	Power switch
Anzeigetyp	1 LED
Betriebsabstand	50 m
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Max. Schaltabstand	300 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 500 ms
Autonomie	> 100 h with alkaline batteries
Batterietyp	2 AAA/LR3 alkalisch
Breite	66 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	37,5 mm
Produktgewicht	0,135 kg

Montage

Funkvereinbarung	IC FCC
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...45 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % bei -20...60 °C Betrieb
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm
VPE 1 Gewicht	178,000 g
VPE 2 Art	S01

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,638 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen des Senders

