



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Baureihe	MasterPact NW DC
Produkt- oder Komponententyp	Steuereinheit
Name des Auslösers	Micrologic DC 1.0
Auslöser-Technologie	Elektronisch
Kompatible Produktfamilie	Masterpact NW10 - 40 DC
Geräteanwendung	Verteilung
Number of poles	3P
Schutzart	Für unverzögerter Kurzschlusschutz
Trip unit rating	1000 A 2000 A 4000 A
Netzwerktyp	DC
Circuit breaker mounting mode	Fixiert

Zusatzmerkmale

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Einstellbar
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1250 - 2500 A
Erdschlusschutz	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,1 cm
VPE 1 Breite	0,1 cm
VPE 1 Länge	0,1 cm
VPE 1 Gewicht	1,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
