



## Hauptmerkmale

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baureihe                                   | Harmony XAC                                  |
| Produkt- oder Komponententyp               | Frontelement für Drucktaster                 |
| Komponentenname                            | XACB                                         |
| Beschriftung                               | Unbeschriftet                                |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Mit Balg                                     |
| Steuerweg                                  | 16 mm                                        |
| Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe | Schwarz                                      |
| Produktkompatibilität                      | XESD1281<br>XESD1191<br>XESD1181<br>XESD1291 |
| Verkauf je unteilbare Menge                | 10                                           |

## Zusatzmerkmale

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 0,005 kg |
|----------------|----------|

## Montage

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normen                           | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                        |
| Vibrationsfestigkeit             | 15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6    |
| Stoßfestigkeit                   | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27                   |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse II entspricht IEC 61140                     |
| Schutzart (IP)                   | IP65 entspricht IEC 60529                          |
| Schutzart (IK)                   | IK08 entspricht IEC 62262                          |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 14,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 18,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 6,0 g   |
| VPE 2 Art     | BAG     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 18,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 3,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 14,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 69,0 g  |
| VPE 3 Art     | S02     |
| VPE 3 Menge   | 200     |
| VPE 3 Höhe    | 15,0 cm |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 1,706 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                              |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                                               |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                                               |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                                               |
| RoHS-Richtlinie für China        |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                       |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  |  <a href="#">Ja</a>                                                                             |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|