



### Hauptmerkmale

Baureihe	Okken
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	2

### Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse mit 185 mm vertikale Sammelschiene - Typ seitlicher Kabelanschlussraum (SC) - Breite 650 mm - Tiefe 600 mm
Installationsrichtung	Horizontal
Installiertes Gerät	1 SASIL00 160 A - horizontal Anlage Einfach Frontplatte
Material	Stahl
Menge pro Satz	Satz à 2
Höhe	50 mm
Länge	235 mm
Breite	57 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
VPE 1 Gewicht	180,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	39,000 cm
VPE 2 Breite	59,000 cm
VPE 2 Länge	29,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,000 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	54,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------