



Hauptmerkmale

Baureihe	Okken
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Gehäuse mit 185 mm vertikale Sammelschiene - Typ seitlicher Kabelanschlussraum (SC) - Breite 650 mm - Tiefe 600 mm
Installationsrichtung	Horizontal
Installiertes Gerät	Einfach Frontplatte 1 SASIL2 400 A - horizontal Anlage 1 SASIL3 630 A - horizontal Anlage Belüftet Frontplatte
Material	Stahl
Menge pro Satz	Satz à 2
Höhe	150 mm
Länge	235 mm
Breite	57 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	15,800 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
VPE 1 Gewicht	380,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,100 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	55,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	40,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------