



Hauptmerkmale

Baureihe	ISFL1250 ISFL250-630
Baureihe	FuPacT
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Geräteanwendung	Stromversorgung
Kompatible Produktfamilie	FuPacT Fupact ISFL ISFL250 Sicherungslasttrennschalter FuPacT Fupact ISFL ISFL400 FuPacT Fupact ISFL ISFL630 FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
Stromwandlerverhältnis	600/5 A
Leistungsaufnahme in VA	5 VA

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Typ des Stromwandlers	Messwertklasse 1
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	800 V AC 50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Normen	IEC 60044-1 VDE 0414 BS 7626
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Höhe	78 mm
Breite	60 mm
Tiefe	30 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	180,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,655 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------