



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Baureihe | Linery |
| Produkt- oder Komponententyp | Cable end |
| Kabelendgröße | Mittel |
| Normen | NF C 63-023 |
| Verpackungstyp | Spender |
| Menge pro Satz | 5 Sätze von 100 |
| Kabel-Querschnitt | 1,5 mm ² |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Kabelendtyp | Doppelader |
| Zusätzliche Informationen | Without marker tag holder |
| Farbe | Schwarz |
| Blendenmaterial | Halogenfreier Kunststoff |
| Leitungswerkstoff | Kupfer entspricht ISO 1337 |
| Anzahl der Kabel | 2 |
| AWG-Messgerät | AWG 16 |
| Frontringabmessungen | Ø 3,6 x 6,6 mm |
| Rohrdurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 15 mm |
| Rohrlänge | 8 mm |
| Produktgewicht | 0,155 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Produktzertifizierungen | cCSAus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...105 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 0,500 cm |
| VPE 1 Breite | 0,800 cm |
| VPE 1 Länge | 1,600 cm |
| VPE 1 Gewicht | 0,300 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 500 |
| VPE 2 Höhe | 13,000 cm |
| VPE 2 Breite | 7,000 cm |
| VPE 2 Länge | 12,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 151,000 g |
| VPE 3 Art | S04 |
| VPE 3 Menge | 20000 |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 7,164 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|