



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt- oder Komponententyp	Befestigter Teil Befestigungsplatte
Produktspezifische Anwendung	Einspeisung Motorsteuerung

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbreite	650 mm
Höhe	50 mm
Installiertes Gerät	TeSys U 1 Drehrichtung mit Leistungsschalter und Schütz TeSys U Umkehrung mit Leistungsschalter und Schütz
Montagemode	Entfernb
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	1
Farbe	Wei
Farbcode	RAL 9001
Spezielle Farboptionen	Ja

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	58,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,86 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	95,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	83,7 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 Ja

Umweltproduktdeklaration

 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil

 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
