



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt- oder Komponententyp	Befestigter Teil Befestigungsplatte
Produktspezifische Anwendung	Einspeisung Motorsteuerung

#### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbreite	650 mm
Breite	568 mm
Tiefe	105 mm
Höhe	75 mm
Installiertes Gerät	GV2-L + LC1-D09 bis D32 1 Drehrichtung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
Montagemode	Entfernbare
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	1,5
Farbe	Weiß
Farocode	RAL 9001
Spezielle Farboptionen	Ja

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	58,0 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	58,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,06 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	95,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	92,7 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------