



### Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MCH
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1

### Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Standard
Montagemodus	Fixiert
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA
Überstromschutz	2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit	3 s
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact	Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	18,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,018 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---