



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Art des Bodens	Hohlraumboden Estrich Doppelboden
Form der Bodendose	Rechteckig
Geräteanwendung	Trockene Umgebung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Gitter Erdungsdraht Deckel Einbaurahmen Bodenbefestigung
Material	Edelstahlfarben
Länge	322 mm
Höhe	89 mm
Breite	231 mm

Montage

Normen	DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,9 cm
VPE 1 Breite	23,1 cm
VPE 1 Länge	32,2 cm
VPE 1 Gewicht	3,61 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	103,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	259,92 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
